


## DIAREX Trennscheibe K5 für Keramik und Feinsteinzeug

Durchmesser Ø	Drehzahl (1/min)
350 mm	2.200 - 2.400
400 mm	2.000 - 2.200
450 mm	1.800 - 2.000

Material / Stärke	Farbe / Eigenschaft	Vorschub gerade (m/min)	Vorschub Gehrung (m/min)
Dekton 12 mm	weiss	1,0 - 1,8	0,4 - 0,7
	farbig	1,2 - 2,0	0,4 - 0,8
Dekton 20 mm	weiss	0,7 - 1,3	0,4 - 0,6
	farbig	1,0 - 1,5	0,4 - 0,7
Dekton 30 mm	weiss	0,6 - 1,0	0,3 - 0,5
	farbig	0,8 - 1,2	0,3 - 0,6
Neolith 12 mm	weiss	0,8 - 1,6	0,4 - 0,8
	farbig	1,2 - 2,2	0,4 - 1,0
Neolith 20 mm	weiss	1,0 - 1,6	0,4 - 0,7
	farbig	1,2 - 1,8	0,4 - 0,8
Lapitec 12 mm	weiss	1,0 - 1,8	0,4 - 0,7
	farbig	1,2 - 2,0	0,4 - 0,8
Lapitec 20 mm	weiss	0,8 - 1,6	0,4 - 0,6
	farbig	1,0 - 1,8	0,4 - 0,7
Lapitec 30 mm	weiss	0,6 - 1,0	0,3 - 0,5
	farbig	0,8 - 1,4	0,3 - 0,6
Feinsteinzeug 20 mm		0,8 - 1,4	0,4 - 0,8



König Tool Tipp

- Regelmäßige Kontrolle der Wasserzufuhr und Wassermenge.
- Das Wasser sollte ca. im 45°-Winkel auf Kern und Segmente auftreffen.
- Vorschub bei Eintauchschnitten in Z-Achse: 0,02 - 0,1 m/min